

uno[®]
lite



室内空气质量侦测器

UNOLite

UNO-L

- 高性价比
- 具备多重侦测器
- 支援 BACnet MS/TP 及 Modbus RTU
- 符合 WELL V2 ，Q1 2022 健康建筑标准
- 高达八年预期寿命
- iOS 及 Android 手机 APP


系统规格

	UNO-L
工作范围	0°C 至 50°C , 10-90% RH
电源要求	输入 1: 12-24 VDC, 24 VAC
	输入 2: 适配器 12V/1A 最高 6W (12VDC)
安装方式	安装于墙面(石膏板/电器盒)
协定	Modbus RTU / BACnet MS/TP (通过指拨开关选择)
传输	RS485 · BLE5.1
配件	两种壁挂式支架
保固	1 年
重量	188 g

侦测器规格

侦测项目	测量范围	准确度
PM1	0-1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\pm (5 \mu\text{g}/\text{m}^3 + 20\%)$ 于 0-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, $\pm 10\%$ 于 100-1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
PM2.5	0-1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\pm (5 \mu\text{g}/\text{m}^3 + 20\%)$ 于 0-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, $\pm 10\%$ 于 100-1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
PM10	0-1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\pm (5 \mu\text{g}/\text{m}^3 + 20\%)$ 于 0-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, $\pm 25\%$ 于 100-1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
CO ₂	400-5000 ppm	$\pm (50\text{ppm} + 5\%)$
TVOC	0-30000 ppb	$\pm 15\%$ 于实验室检测 (乙醇)
温度	0-50°C	$\pm 1^\circ\text{C}$ 于 25°C 及 50% rH
湿度	10-80% rH	$\pm 10\%$ 于 25°C 及 50% rH

尺寸



备注

产品受安装和环境影响，请遵循安装指南。

2022/11